

VERSUCHSEINHEIT URINALSPÜLUNG - 1

Die kompakte Versuchseinheit Urinalspülung-1 zeigt verschiedene Möglichkeiten von Urinalspülungen in Bezug auf Betätigung (Hand / Berührungslos) und Einbausituation (Aufputz / Unterputz).

Verbaut sind folgende Varianten :

- Druckspüler AP
- IR-Sensor AP
- Druckspüler UP optional Umrüstsatz auf IR-Sensor

Die Lehrtafel wird je nach Kundenwunsch zum Einhängen an Lehrwänden oder -wägen mit einer Querstrebe oder für ein Hängebahnsystem konzipiert.

Lerninhalte / Übungen:

- Grundbegriffe und Grundwissen
- Bauteile erkennen und bezeichnen
- Funktionsweise von handbetätigten Druckspülern
- Funktionsweise von berührungslosen Spülern
- Zusammenhang Druck/Spülzeit/Spülmenge erm.
- Wartung und Service
- opt. Umrüstung von Druckspülern auf IR-Elektronik

Technische Daten:

- Abmessungen ca. 1.200 x 300 x 1.050mm (BxTxH)
- Gewicht ca. 40kg
- Kaltwasseranschluss DN20 3/4"



**inkl. Handbuch und
Versuchsaufgaben**

Versuchseinheit Urinalspülung - 1

710.413.000

Versuchseinheit Urinalspülung - 1

770.747.000

Transport- und Lagerwagen DUO 1250

710.413.002

Umrüstset Drckspüler auf IR-Elektronik-UP